

**Granulat**  
technische Bez.  
Körnung (mm)

im Top- und Premium-System				
Nusschale NS 450 0,2 - 0,45	Strahlglas SG 150 0,09 - 0,15	Strahlglas SG 300 0,15 - 0,30	Asilit AS 180 0,04 - 0,18	Asilit AS 250 0,09 - 0,25

Spezialgranulat	
JET plast® DP 200 0,1 - 0,2	JET plast® DP 600 0,3 - 0,6

Gravur
Edelkorund EK 75 0,045 - 0,075

<b>Naturstein</b>	Granit poliert
	Granit natur
	Marmor poliert
	Marmor natur
	Kalkstein
	Sandstein

6				
6	5	6	5	6
6				
6	5		5	
	5		5	
	5		5	

5	
5	

3
3
3
3
3
3

<b>Kunststein</b>	Keramik - unglasiert
	Keramik - glasiert
	Klinker - gebrannt
	Tonziegel - glasiert
	Tonziegel - unglasiert
	Kalksandstein
	Beton
	Waschbeton

	5		5	
6				
	5	6	5	6
6			5	
	5			
	5	6	5	6
	5		5	

5	
5	

<b>Putz</b>	WDVS Strukturputz
	Rauputz
	Farbanstrich
	Kunststoffputz

	5			
	5			
	5			
6				


<b>Metall</b>	Kupfer
	Eisen/Stahl entrostet
	Aluminium
	Bronze
	Messing
	Edelstahl

6	4		4	
		6		6
6	4		4	
6	4		4	
6	4		4	
6	4		4	

	8

3
3
3
3
3
3

<b>Kunststoff</b>	Werbetafeln
	Werbefolie

6				
6				

5	

<b>Holz</b>	Weichholz
	Hartholz

	5		4	
	5	6	4	

**Dosiereinstellung 2 = Ø 2 mm 3 = Ø 3 mm 4 = Ø 4 mm 5 = Ø 5 mm 6 = Ø 6 mm 8 = Ø 8 mm**

In dieser Tabelle sind allgemeine Empfehlungen für die Anwendung der Granulate dargestellt. Auf Grund der Wechselwirkung der Farben und des Untergrundes sowie Qualitätsschwankungen kann für diese Übersicht keine Garantie übernommen werden.

Die Dosiereinstellung befindet sich im unteren Behälter. Hinweise zum Ändern der Dosiereinheit in der Bedienungsanleitung auf **Seite 10**.

[www.sys-teco.de](http://www.sys-teco.de)